

# ท่อพลาสติกเกลียว

## PPS-6-7,5-1/4-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 19796

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ระยะเวลาในการทำงาน                     | 7.5 m                                          |
| นอก Ø                                  | 7.8 mm                                         |
| ความยาวบล็อกลูก                        | 0.43 m                                         |
| Øภายใน                                 | 6.2 mm                                         |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว           | 75 mm                                          |
| จำนวนรอบ                               | 43                                             |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...17.2 bar                           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C                                 |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 11 Nm                                          |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 298 g                                          |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G1/4                                 |
| ข้อต่อลม 2                             | เกลียวนอก G1/4                                 |
| สี                                     | สีฟ้า                                          |
| วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ                   | ทองเหลือง                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุป้องกันการหักงอ                   | เหล็กชุบสังกะสี                                |
| วัสดุท่อ                               | PA12-P                                         |