

ท่อพลาสติกเกลียว

PPS-6-15-1/4-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 19797

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	15 m
นอก Ø	7.8 mm
ความยาวบล็อกลูก	0.8 m
Øภายใน	6.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	75 mm
จำนวนรอบ	86
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...17.2 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...80 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	11 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อลม 2	เกลียวนอก G1/4
สี	สีฟ้า
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	ทองเหลือง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุป้องกันการหักงอ	เหล็กชุบสังกะสี
วัสดุท่อ	PA12-P