


ชุดตัวแปลง
DHAA-G-Q11-16-B6-14-40
หมายเลขชิ้นส่วน: 2019618

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ประเภทของรัด	ด้วยรูทะลุและสกรู พร้อมปลอกหุ้มตรงกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียม อโนไดซ์
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี
หมุดยึดวัสดุ	เหล็ก