


ข้อต่อสวมเร็ว

KS4-N-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 2152

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปกรติ	4.5 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...174 psi
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	441 l/min...495 l/min
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778	478 l/min...536.6 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15 g
ข้อต่อลม 1	ข้อต่อท่อแบบหางปลาไหล 6 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ข้อมูลวัสดุ	ทองเหลืองชุบนิกเกิล