ชุดต่อ
EAMM-A-D32-40P-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 2207372



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	45.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.28 kgmm²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D32
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	40P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS