

สายเชื่อมต่อ NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

หมายเลขชิ้นส่วน: 2384165

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	28 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	ซี็อกเก็ตมูม 2x, M12, 3-pin
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	หัวต่อมูม, M8, 4-pin
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	2 A
ความยาวสายเคเบิล	0.2 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	2.9 mm
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.14mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...80 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)