


ชุดตัวแปลง  
DHA-G-Q5-40-B6-40  
หมายเลขชิ้นส่วน: 2415812

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 40                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 550 g                                     |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยรูทะลุและสกรู<br>พร้อมปลอกหุ้มตรงกลาง |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์                    | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก                                     |
| วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง       | เหล็ก                                     |