

Clamping sleeve EAMH-86-8-C27.3

หมายเลขชิ้นส่วน: 2429531

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	86
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	10.3 kgmm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	119 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS