

ชุดคัทที่ใช้ในการหยุด DADP-ES-Q12-40

หมายเลขชิ้นส่วน: 2536506

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...270 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ปรับละเอียด	-6 deg
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	450 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหยุด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุคันโยก	เบรลล์เชื่อมบรอนซ์ชุบนิเกิล
วัสดุแผ่น	อะลูมิเนียมอัลลอย ซุบโนไดซ์