


แผ่นเชื่อมต่อ VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

หมายเลขชิ้นส่วน: 2605075

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	26 mm
การเชื่อมต่อฟังก์ชัน 3/2	G1/8
การเชื่อมต่อฟังก์ชัน 3/4	G1/8
ข้อต่อลม 22	แผ่นเชื่อมต่อ G1/8
ข้อต่อลม 44	แผ่นเชื่อมต่อ G1/8
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0 bar...16 bar
ไฟลิตความดัน	3 bar...8 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	800 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1200 g
ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14	M5
ข้อต่อลม 2	G1/8
ข้อต่อลม 4	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุโอริง	NBR
วัสดุสกรู	เหล็ก