


# ชุดคิกที่ใช้ในการหยุด EADP-ES-R3-16

หมายเลขชิ้นส่วน: 2715501

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...325 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย JO	0.35 kgcm <sup>2</sup>
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	100 g
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหยุด	เบรลเสียมบรอนซ์ชุบนิเกิล
หน้าแปลนวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
ผู้ถือวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์