


ห้องข้อต่อ EAMK-A-D50-64B

หมายเลขชิ้นส่วน: 2733780

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	425 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	D50
ตัวเรือนคลัตช์หีสอนเตอร์เฟส	64B
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS