


ชุดคิกที่ใช้ในการหยุด
EADP-ES-R3-32
หมายเลขชิ้นส่วน: 2735411

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...325 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย JO	1.3 kgcm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	290 g
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหยุด	เบรลล์เชื่อมบรอนซ์ชุบนิเกิล
หน้าแปลนวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
ผู้ถือวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์