


แผ่นเชื่อมต่อ VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

หมายเลขชิ้นส่วน: 2738672

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	54 mm
การเชื่อมต่อฟังก์ชัน32	G1/4
การเชื่อมต่อฟังก์ชัน34	G1/4
ข้อต่อลม 22	แผ่นเชื่อมต่อ G3/8
ข้อต่อลม 44	แผ่นเชื่อมต่อ G3/8
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0 bar...16 bar
ไฟลัดความดัน	3 bar...8 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	2000 l/min
สีปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3400 g
ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14	G1/8
ข้อต่อลม 2	G3/8
ข้อต่อลม 4	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด
วัสดุโอริง	NBR
วัสดุสกรู	เหล็ก