


Guide unit EAGF-V2-KF-50-400

หมายเลขชิ้นส่วน: 2784184

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	50
อับ	400 mm
พลิกกลับ	0 µm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แนะนำ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	1260 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	1600 N
แรง Fz สูงสุด	1260 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	1600 N
Max Moment Mx	65 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	83 Nm
แรงบิดสูงสุด My	70 Nm
Max. moment My static	89 Nm
Max Moment Mz	70 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	89 Nm
แรงเคลื่อนตัว	15 N
การเคลื่อนที่มวล	3975 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6019 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.	46 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม.	4.3 mm
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อนโนไดซ์
แผ่นแอกวัสดุ	เหล็ก