

# Clamping sleeve EAMH-86-10-C27.3-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 2789365

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| ขนาด                                   | 86                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 5000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 9 kgmm <sup>2</sup>    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 115 g                  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |