ชุดเบลโล
EADB-V2-50-S401-500

หมายเลขชิ้นส่วน: 2828843

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	93 mm
ขนาด	50
ช่วงยก	401 mm...500 mm
การต่อก้านลูกสูบ	119 mm
ออกแบบ	ทรงกลม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	Protective bellows kit พร้อมช่องระบายอากาศ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความต้านทานของสื่อ	ฝุ่น ซีป น้ำมัน ไขมัน น้ำมันเบนซิน
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
การเคลื่อนที่มวล	305 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	402 g
ประเภทของรัด	เลื่อนได้ ด้วยหมุดเกลียว
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ชิ้นส่วนดัดแปลงวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุสูบลม	NBR
สกรูด้วงวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง