

หัวต่อเทอร์มินัล

MRS-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 2844348

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	4
จำนวนตำแหน่งหัวลวดสูงสุด	4
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดหัวลวด	2.5 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	650 g
ข้อต่อลม 1	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด