

วาล์ว
VOFD-L35T-
หมายเลขชิ้นส่วน: 2956784

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 ปิด monostable กิ่งอัตโนมัติ 3/2, แบบปิด, คอยต์เดียว
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ความกว้าง	51 mm
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	406 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	G1/4 1/4 NPT
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วก้านวาล์วควบคุมโดยตรง
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ระดับการป้องกัน	IP65
ความกว้างปรกติ	3.5 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แมนนวลเทส	Detenting ไม่มี คลำ
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
ความเหมาะสมของสัญญาณ	ไม่
ค่า x	0.15
ค่า C	1.8 l/sbar
อัตราการไหล การระบายอากาศ Kv	0.32 m³/h
อัตราการไหล Kv สำหรับช่องระบายอากาศ	0.32 m³/h
อัตราการไหลปกติ 2-3	440 l/min
เปลี่ยนเวลาปิด	60 ms
สลับเวลาเปิด	40 ms
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:1:2] ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	-50 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-50 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	390 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR VMQ
วัสดุที่อยู่อาศัย	เคลือบอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง