



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	เกลียวตัวเมีย M12x1
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...174 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ข้อต่อ 1	สำหรับท่อนอก Ø 8 mm สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมนอตยี่ห้อ
วัสดุเนื้อยี่ห้อ	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด ซุปเปอร์อัลูมิเนียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS