


ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย
KMV-1-24DC-2,5-LED
หมายเลขชิ้นส่วน: 30939

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การแสดงสถานะการสลับ	ไฟ LED
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	170 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	กระป๋อง รูปร่าง B
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	6 mm
การประกอบสายเคเบิล	3 x 0.75 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	PC
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สไปรอนซ์