


ฟร็อกซ์มีตี้สวิตช์ **SMPQ-1-H-B** หมายเลขชิ้นส่วน: 31008

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	การก่อสร้างบล็อก
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
หลักการวัด	แม่เหล็ก
แรงดันใช้งาน	2 bar...6 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
อุณหภูมิโดยรอบ	-15 °C...60 °C
ความสามารถในการทำซ้ำของค่าการสลับ	+/- 0.2mm
ตรงเวลา	30 ms
ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน	25 ms
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2
พอร์ตกลม	เสียบ PK-3
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	14 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง PA ปอม
การแสดงสถานะการสลับ	ออปติคัล
ระดับการป้องกัน	IP65
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L