

ง่ามยึดกระบอกสูบที่พื้น LSNSG-40

หมายเลขชิ้นส่วน: 31748

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด	1.5 kN
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	เหล็ก สังกะสี
แบร็กเก็ตยึดวัสดุ	เหล็ก PTFE