

ตัวชดเชยช่วงเวลา FKG-20-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 33339

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน $\pm$	1 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง $\pm$	350 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	302 g
วัสดุการชดเชยการเคลื่อนที่	อะลูมิเนียมอัลลอย ซุปเปอร์อินโนว เหล็กกล้าไนซ์
ส้อมวัสดุ	เหล็ก สังกะสี
วัสดุชิ้นส่วนเลื่อน	ทองเหลือง