


Guide unit FENG-50- -GF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34483

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	50
อับ	10 mm...500 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
ป้องกันการกระเปิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงเคลื่อนตัว	50 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	48 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	4190 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	48 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.	60 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม.	4.7 mm
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแกววัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินโดซ์