


Guide unit FENG-100- -KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34492

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	100
อับ	10 mm...500 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
ป้องกันการกระเปิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แม็กซ์ ฟอร์ซ Fy	2300 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	3120 N
แรง Fz สูงสุด	2300 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	3120 N
Max Moment Mx	198 Nm
แม็กซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	268 Nm
แรงบิดสูงสุด My	197 Nm
Max. moment My static	267 Nm
Max Moment Mz	197 Nm
แม็กซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	267 Nm
แรงเคลื่อนตัว	40 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	77 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	12990 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	77 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.	47 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม.	3.6 mm
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดุ	เหล็กดัด