


# Guide unit FENG-63-100-KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34514

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ขนาด                                   | 63                                    |
| อับ                                    | 100 mm                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                            |
| แนะนำ                                  | คู่มือลูกหมุนเวียน                    |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | แนะนำ                                 |
| ป้องกันการระเบิด                       | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                        |
| แมกซ์ ฟอร์ซ Fy                         | 1260 N                                |
| แรงสูงสุด Fy คงที่                     | 1600 N                                |
| แรง Fz สูงสุด                          | 1260 N                                |
| แรงสูงสุด Fz คงที่                     | 1600 N                                |
| Max Moment Mx                          | 75 Nm                                 |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่                 | 95 Nm                                 |
| แรงบิดสูงสุด My                        | 90 Nm                                 |
| Max. moment My static                  | 115 Nm                                |
| Max Moment Mz                          | 90 Nm                                 |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่                 | 115 Nm                                |
| แรงเคลื่อนตัว                          | 15 N                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 5900 g                                |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยเกลียวใน                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ                  | เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| แผ่นแอกวัสต์                           | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินไดซ์          |