


Guide unit FENG-80-500-KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 34528

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---------------------------------------|
| ขนาด | 80 |
| อับ | 500 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แนะนำ | คู่มือลูกหมุนเวียน |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | แนะนำ |
| ป้องกันการระเบิด | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| แม็กซ์ ฟอर्स Fy | 2300 N |
| แรงสูงสุด Fy คงที่ | 3120 N |
| แรง Fz สูงสุด | 2300 N |
| แรงสูงสุด Fz คงที่ | 3120 N |
| Max Moment Mx | 170 Nm |
| แม็กซ์ โมเมนต์ Mx คงที่ | 231 Nm |
| แรงบิดสูงสุด My | 191 Nm |
| Max. moment My static | 259 Nm |
| Max Moment Mz | 191 Nm |
| แม็กซ์ โมเมนต์ Mz คงที่ | 259 Nm |
| แรงเคลื่อนตัว | 40 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 14280 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยเกลียวใน |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ | เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| แผ่นแอกวัสดุ | เหล็กดีด |