


หน้าแปลนหมุน

SNGB-160

หมายเลขชิ้นส่วน: 34547

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	160
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 15552 (ก่อนหน้านี้รวมถึง VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...90 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3445 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุโบลท์	เหล็ก สังกะสี
วัสดุแปรง	พลาสติก
วัสดุแผ่น	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี
ผิววัสดุ	เหล็กสปริง กัลวาไนซ์