


วาล์วหน่วงเวลา VZO-A-3-1/4

หมายเลขชิ้นส่วน: 3464

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	600 l/min
ปรับเวลาหน่วงได้	0 s...30 s
ป้องกันการกระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
พอร์ทลม	G1/8 G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS