


Guide unit FEN-8/10- -KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 35197

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	8/10
อับ	1 mm...100 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	450 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	680 N
แรง Fz สูงสุด	450 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	680 N
Max Moment Mx	11 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	16 Nm
แรงบิดสูงสุด My	5 Nm
Max. moment My static	7 Nm
Max Moment Mz	5 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	7 Nm
แรงเคลื่อนตัว	15 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	8 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	300 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	8 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.	30 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม.	4.9 mm
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดู	อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ชุบอินไดซ์