

# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VASB-75-1/4-NBR

หมายเลขชิ้นส่วน: 35415

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                         | 4 mm                                                           |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 75 mm                                                          |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด                | 60 mm                                                          |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น                                                        |
| รูปร่างจุกนม                           | ท่อพียูติกกลม 1.5 เท่า                                         |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -0.07 MPa                                                      |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                                                 |
| แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%               | 197 N                                                          |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 197 N                                                          |
| เกลียวยึด                              | G1/4                                                           |
| สิ่งที่แนบมาดูด                        | G 1/4                                                          |
| การเชื่อมต่อสูญญากาศ                   | G1/4                                                           |
| สี                                     | สีดำ                                                           |
| ความแข็งฟิง                            | 60 +/- 5                                                       |
| จุกเกลียววัสดุ                         | สังกะสีหล่อ                                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                         |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | NBR                                                            |