


# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VASB-100-1/4-NBR หมายเลขชิ้นส่วน: 35416

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ความกว้างปกติ                          | 4 mm                                              |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 100 mm                                            |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด                | 85 mm                                             |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น                                           |
| รูปร่างจุกนม                           | ท่อพียูติกกลม 1.5 เท่า                            |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                                    |
| แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%               | 397 N                                             |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 397 N                                             |
| เกลียวยึด                              | G1/4                                              |
| สิ่งที่แนบมาดูด                        | G 1/4                                             |
| การเชื่อมต่อสูญญากาศ                   | G1/4                                              |
| สี                                     | สีดำ                                              |
| ความแข็งผิ                             | 60 +/- 5                                          |
| จุกเกลียววัสดุ                         | สังกะสีหล่อ                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                            |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | NBR                                               |