



วาล์วเปิด/ปิด HE-1/4-DB-MINI

หมายเลขชิ้นส่วน: 3563687

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีรีส์	DB
ขนาด	มินิ
กว้าง	44 mm
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วเปิด-ปิด
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งไม่ได้
การป้องกันการดำเนินการ	U-lock (อุปกรณ์เสริม)
แมนนวลทดสอบ	ไม่มี
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
กับซ้อนกัน	ความคุ้มครองเชิงลบ
ค่า C	6.3 l/sbar
ค่า x	0.8
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	2300 l/min
อัตราการไหลปกติ 2-3	700 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย มีรูทะลุ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	66 g
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	G1/4

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
วัสดุวาล์วลูกสูบ	POM
ซีลวัสดุ	FPM
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง