


กระบอกลมแบบเบลโล่

EB-145-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 36490

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	145
การติดตั้งที่จำเป็น Ø	160 mm
อับ	100 mm
ขยายความสูงสูงสุด	170 mm
มุมเอียงสูงสุด	30 deg
แม็กชอฟเซต	20 mm
ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้ง	70 mm
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:::4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
แรงResetting	200 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1100 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
พอร์ทลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสุบลม	ไม่มี/BR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็ก ชุบสังกะสี