


วาล์วกันหมุน RW-3-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 4031

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	80 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	M5
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตำแหน่งลูกสูบ
ความกว้างปกติ	2 mm
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงกระตุ้น	14.5 N
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	M5
ข้อต่อลม 2	M5
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ