

ตัวปั่งซีตำแหน่ง

SASF-S2-B-F-A56

หมายเลขชิ้นส่วน: 4077125

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...90 deg
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	Ø115x62
ความเหนียวล้ำ	การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	140 g
ประเภทของรัด	ตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบตัวเว้นวรรควัสดุ	PA
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA PP เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสุกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง