

# ตัวชี้วัดความดัน

## OH-22-GN

หมายเลขชิ้นส่วน: 4237

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ป้องกันการระเบิด                       | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...45 °C                                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 25 g                                                           |
| พอร์ทลม                                | G1/8                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                         |