

บอลวาล์ว
VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4405691

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	Rp1 1/2
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางสลีต = ทิศทางการไหล
Øภายใน	40 mm
ขนาดที่กำหนดDN	40
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	40
การกระตุ้นแรงบิดที่แรงดันแตกต่าง, แรงดันปกติ, วาล์วกระบวนกร	50 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN10226-1
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-15 °C...120 °C
กระแสKv	156 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	CW617N
ซีลวัสดุ	NBR ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลือง โครเมียม
วัสดุลูกบอลหมายเลข	CW617N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เพลาวัด	ทองเหลือง
เพลามีหมายเลขวัด	CW617N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1116 g
อนุญาต	DVGW แก๊ส น้ำ DVGW
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ