


**บอลวาล์ว**  
**VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4451860

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                               | มูลค่า                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                   | บอลวาล์ว 3 ทาง<br>T-bore                                                                           |
| ประเภทการดำเนินการ                                        | เครื่องจักร                                                                                        |
| หลักการปิดผนึก                                            | อ่อน                                                                                               |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                         | ตามต้องการ                                                                                         |
| ประเภทของรัด                                              | การติดตั้งสาย                                                                                      |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                                          | Rp2                                                                                                |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                                    | ทิศทางการสล็อต = ทิศทางการไหล                                                                      |
| รูปแบบการเจาะหน้าแปลน                                     | F05                                                                                                |
| ภายใน                                                     | 45 mm                                                                                              |
| ขนาดที่กำหนดDN                                            | 50                                                                                                 |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                             | 3/2                                                                                                |
| ทิศทางการไหล                                              | ย้อนกลับได้                                                                                        |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                                   | 25                                                                                                 |
| แรงบิดเบรกอะเวย์ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN | 36 Nm                                                                                              |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                                      | EN10226-1<br>ISO 5211                                                                              |
| ปานกลาง                                                   | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:--]<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ<br>ของเหลวที่เป็นกลาง |
| อุณหภูมิปานกลาง                                           | -20 °C...130 °C                                                                                    |
| อัตราการไหล Kv ประเภท T angle                             | 292 m³/h                                                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                    | VDMA24364 โซน III                                                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                         | ทองเหลือง<br>ชุบนิเกิล                                                                             |
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ                                      | CW617N                                                                                             |
| สีวัสดุ                                                   | HNBR<br>ไฟเบอร์                                                                                    |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ลูกบอลวัสดุ                                    | ทองเหลือง<br>โครเมียม               |
| วัสดุลูกบอลหมายเลข                             | CW614N                              |
| เพลารั้ว                                       | ทองเหลือง                           |
| เพลารั้วหมายเลขวัสดุ                           | CW614N                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 4320 g                              |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ       |