

# ตัวเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วแบบ T TCK-1/8-PK-6 หมายเลขชิ้นส่วน: 4486

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                         | 4.9 mm                                                                                |
| ประเภทของซีลบนเดือยขันเกลียว           | แหวนปิดผนึก                                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                            |
| ออกแบบ                                 | ตัว T                                                                                 |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                                                                    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                                                                 |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]                                         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                                                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                                        |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 3.5 Nm                                                                                |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                                                                |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G1/8                                                                        |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อต |
| วัสดุเนื้อดุนีเยน                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม                                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                |
| วงแหวนปิดผนึกวัสดุ                     | PA เสริมแรง<br>TPE-U (PU)                                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สังกะสีหล่อ                                                                           |
| สกรูกลางวัสดุ                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม                                                 |
| วัสดุข้อต่อหมุน                        | สังกะสีหล่อ                                                                           |