



pneumatic valve VL-5-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 4504

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	5/2 โมโนสเตเบิล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	105 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	PK-3
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ที่นั่งจาน
ความกว้างปรกติ	2.5 mm
เปลี่ยนเวลาปิด	22 ms
สลับเวลาเปิด	15 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	130 g
ประเภทของรัด	บนแผ่นเชื่อมต่อ บนโครงยึด มีรูทะลุ ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	PK-3
ข้อต่อลม 2	PK-3
ข้อต่อลม 3	PK-3
ข้อต่อลม 4	PK-3
ข้อต่อลม 5	PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	ทองเหลือง PPS เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	Polymer สังกะสีหล่อ