

แผ่นเชื่อมต่อ
VABS-S7-BE-B-N14-VDE1
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4727328

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายใน
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
อัตราการไหล การระบายอากาศ Kv	2.2 m³/h
อัตราการไหล Kv สำหรับช่องระบายอากาศ	8.6 m³/h
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	250 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	1/4 NPT
ข้อต่อลม 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
ข้อต่อลม 3	1/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	เคลือบอะลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR