

ชุดต่อแบบขนาน  
EAMM-U-45-V25-40P-63  
หมายเลขชิ้นส่วน: 4782056

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| ขนาด                                   | 45                     |
| ระยะศูนย์กลาง                          | 63 mm                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| อัตราทดเกียร์                          | 1:1                    |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 3600 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III      |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...50 °C           |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 4.35 kgmm <sup>2</sup> |
| แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา               | 0.05 Nm                |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 0.5 Nm                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 253 g                  |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเทอร์เฟส              | V25                    |
| อินเทอร์เฟสรหัสมอเตอร์                 | 40P                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |