

บอลวาล์ว
VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4802245

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	แคลมป์ตามมาตรฐาน DIN 32676 ซีรีส์ B
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางการไหล = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F0304
ภายใน	23.7 mm
ขนาดที่กำหนดDN	20
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	16
แรงบิดเบรกของวาล์วที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	9 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	DIN 32676 ISO 5211
ปานกลาง	ไอ้ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...200 °C
กระแสKv	82 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
วัสดุที่อยู่อาศัย	หล่อสแตนเลส
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4409
วัสดุซีลที่นั่ง	PTFE, แบบปรับแต่ง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีลวัสดุ	FPM ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	หล่อสแตนเลส
วัสดุลูกบอลหมายเลข	1.4409
เพลลาวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
เพลลาหมายเลขวัสดุ	1.4401
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1130 g
อนุญาต	3-A สุขาภิบาล CRN
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ