

ข้อต่อ
EAMD-16-15-6-8X10
หมายเลขชิ้นส่วน: 4819883

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	8 mm
ขนาด	16
ความยาวระบุ	15 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.355 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12.8 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS