


ก้านกระต้นวาล์ว V/O-3-1/8 หมายเลขชิ้นส่วน: 4938

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 เปิด/ปิด monostable
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	140 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	G1/8
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตำแหน่งลูกสูบ
ความกว้างปกติ	3.5 mm
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงกระตุ้น	28 N
แรงกระตุ้นสำหรับปกติปิด	37.53 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	90 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	G1/8
ข้อต่อลม 2	G1/8
ข้อต่อลม 3	G1/8
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมอะโนไดซ์