


Linear drive DLGF-KF-25-600-PPSA

หมายเลขชิ้นส่วน: 5072380

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	600 mm
Øลูกสูบ	25mm
การทำให้หมด ๗	ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
หลักการส่งกลับบ้าน	ตำแหน่งการล๊อค (สล๊อต)
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลดทอน	9 mm
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	1000 N
แรงสูงสุด -Fz (ไปทางไดรฟ์)	1200 N
แรงสูงสุด +Fz (ห่างจากไดรฟ์)	700 N
Max Moment Mx	12.3 Nm
แรงบิดสูงสุด My	30 Nm
Max Moment Mz	30 Nm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ	295 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า	295 N
การเคลื่อนที่มวล	760 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4356 g
การเชื่อมต่อทางเลือก	ดูรูปสินค้า
ประเภทของรัด	การแนบโดยตรงผ่านรูเจาะ พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ตลม	G1/8

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ปราศจากทองแดง
วัสดุหุ้ม	หล่ออลูมิเนียมเคลือบ
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมอนไดซ์