

ชุดตัวยึด  
CRSMB-8-32/100  
หมายเลขชิ้นส่วน: 525565

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 8                                            |
| ออกแบบ                                 | สำหรับกระบอกสูบกลม                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                   |
| สำหรับลูกสูบ                           | Ø32 - Ø100                                   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                               |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                       |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>IP68<br>IP69K                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...90 °C                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 3 g                                          |
| ประเภทของรัด                           | ติดกาว                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมไนไตรด์<br>TPE-U (PU)              |