

ตัวแนบตำแหน่งระหว่างชั้น SLG-Z-18-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 525681

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	โมดูลหมุน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	1 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	75 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและสลักนำศูนย์
พอร์ทลม	M3
วัสดุหุุด	เหล็กชุบนิกเกิล
สีวัสดุ	บริสุทธิ์
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม อาร์ดอโนไธซ์